



20301404

## B.X Reg. temp. pom. st. zw., el. centr., łącznikiem i diodą alu

### Specyfikacja techniczna

#### Napięcie

Napięcie znamionowe 250 - 250 V

#### Ustawienia

Nastawa temperatury komfortowej 5 - 30 °C

#### Prąd elektryczny

Prąd przełączania 10 A

#### Sprzęt

Różnica temperatur powodująca przełączenie 0,50 K

#### Warunki użytkowania

Klasa efektywności energetycznej I (1%)

#### Materiały

Kolor Aluminium

Wykończenie powierzchni Mat

Materiał Metal, Tworzywo sztuczne

Obróbka Lakierowany

#### Tekst

Montaż Bez łapek rozporowych

Recyrkulacja termiczna z termicznym sprzężeniem zwrotnym

Typ połączenia Z zaciskami wtykowymi

Nadruk Z nadrukiem

Powiązane serie Berker B.3, Berker B.7, Berker S.1