



20306084

Q.x Reg. temp. pom. st. zw., el. centr. łącz. i diod. alu aks, lak

#### Specyfikacja techniczna

##### Napięcie

Napięcie znamionowe 250 - 250 V

##### Ustawienia

Nastawa temperatury komfortowej 5 - 30 °C

##### Prąd elektryczny

Prąd przełączania 10 A

##### Sprzęt

Różnica temperatur powodująca przełączenie 0,50 K

##### Warunki użytkowania

Klasa efektywności energetycznej I (1%)

##### Materiały

Kolor Aluminium

Wykończenie powierzchni Aksamitny

Materiał Metal, Tworzywo sztuczne

Obróbka Lakierowany

##### Tekst

Montaż Bez łapek rozporowych

Recyrkulacja termiczna z termicznym sprzężeniem zwrotnym

Typ połączenia Z zaciskami wtykowymi

Nadruk Z nadrukiem

Powiązane serie Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7