



20307104

K.5 Reg. temp. pom. st. zw., el. centr., łącznikiem i diodą, stal szl, lak

Specyfikacja techniczna

Napięcie

Napięcie znamionowe 250 - 250 V

Ustawienia

Nastawa temperatury komfortowej 5 - 30 °C

Prąd elektryczny

Prąd przełączania 10 A

Sprzęt

Różnica temperatur powodująca przełączenie 0,50 K

Warunki użytkowania

Klasa efektywności energetycznej I (1%)

Materiały

Kolor Stal szlachetna

Wykończenie powierzchni Mat

Materiał Metal, Tworzywo sztuczne, Stal szlachetna

Obróbka Lakierowany

Tekst

Montaż Bez łapek rozporowych

Recyrkulacja termiczna z termicznym sprzężeniem zwrotnym

Typ połączenia Z zaciskami wtykowymi

Nadruk Z nadrukiem

Powiązane serie Berker K.5