



20311606

B.X Reg. temp. pom. 24 V st. zw., el. centr., łącznikiem i diodą, ant

Specyfikacja techniczna

Napięcie

Napięcie znamionowe 24 - 24 V

Ustawienia

Nastawa temperatury komfortowej 5 - 30 °C

Sprzęt

Różnica temperatur powodująca przełączenie 0,50 K

Warunki użytkowania

Klasa efektywności energetycznej I (1%)

Materiały

Kolor Antracyt

Wykończenie powierzchni Mat

Materiał Metal, Tworzywo sztuczne

Obróbka Lakierowany

Tekst

Montaż Bez łapek rozporowych

Recykulacja termiczna z termicznym sprzężeniem zwrotnym

Typ połączenia Z zaciskami wtykowymi

Nadruk Z nadrukiem

Powiązane serie Berker B.3, Berker B.7, Berker S.1