



20316084

Q.x Reg. temp. pom. 24 V st. zw., el. centr. łącz. i diod., alu aks, lak

Specyfikacja techniczna

Napięcie

Napięcie znamionowe 24 - 24 V

Ustawienia

Nastawa temperatury komfortowej 5 - 30 °C

Prąd elektryczny

Prąd przełączania 4 A

Sprzęt

Różnica temperatur powodująca przełączenie 0,50 K

Warunki użytkowania

Klasa efektywności energetycznej I (1%)

Materiały

Kolor Aluminium

Wykończenie powierzchni Aksamitny

Materiał Metal, Tworzywo sztuczne

Obróbka Lakierowany

Tekst

Montaż Bez łapek rozporowych

Recyrkulacja termiczna z termicznym sprzężeniem zwrotnym

Typ połączenia Z zaciskami wtykowymi

Nadruk Z nadrukiem

Powiązane serie Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7