



20316086

Q.x Reg. temp. pom. 24 V st. zw., el. centr. łącz. i diod., ant aks, lak

Specyfikacja techniczna

Napięcie

Napięcie znamionowe	24 - 24 V
---------------------	-----------

Ustawienia

Nastawa temperatury komfortowej	5 - 30 °C
---------------------------------	-----------

Sprzęt

Różnica temperatur powodująca przełączenie	0,50 K
--	--------

Warunki użytkowania

Klasa efektywności energetycznej	I (1%)
----------------------------------	--------

Materiały

Kolor	Antracyt
Wykończenie powierzchni	Aksamitny
Materiał	Metal, Tworzywo sztuczne
Obróbka	Lakierowany

Tekst

Montaż	Bez łapek rozporowych
Recyrkulacja termiczna	z termicznym sprzężeniem zwrotnym
Typ połączenia	Z zaciskami wtykowymi
Nadruk	Z nadrukiem
Powiązane serie	Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7