



20317109

### K.1 Reg. temp. pom. 24 V st. zw., el. centr., łącznikiem i diodą biały

#### Specyfikacja techniczna

##### Napięcie

Napięcie znamionowe 24 - 24 V

##### Ustawienia

Nastawa temperatury komfortowej 5 - 30 °C

##### Sprzęt

Różnica temperatur powodująca przełączenie 0,50 K

##### Warunki użytkowania

Klasa efektywności energetycznej I (1%)

##### Materiały

Kolor Biały

Wykończenie powierzchni Połysk

Materiał Metal, Tworzywo sztuczne

Obróbka Stan surowy

##### Tekst

Montaż Bez łapek rozporowych

Recykulacja termiczna z termicznym sprzężeniem zwrotnym

Typ połączenia Z zaciskami wtykowymi

Nadruk Z nadrukiem

Powiązane serie Berker K.1