



20318989

## B.Kwadrat Reg. temp. pom. 24 V st. zw., el. centr., łącznikiem i diodą, biały

### Specyfikacja techniczna

#### Napięcie

Napięcie znamionowe 24 - 24 V

#### Ustawienia

Nastawa temperatury komfortowej 5 - 30 °C

#### Sprzęt

Różnica temperatur powodująca przełączenie 0,50 K

#### Warunki użytkowania

Klasa efektywności energetycznej I (1%)

#### Materiały

Kolor Biały

Wykończenie powierzchni Połysk

Materiał Metal, Tworzywo sztuczne

#### Tekst

Montaż Bez łapek rozporowych

Recyrkulacja termiczna z termicznym sprzężeniem zwrotnym

Typ połączenia Z zaciskami wtykowymi

Nadruk Z nadrukiem

Powiązane serie Berker B.3, Berker B.7, Berker S.1