



20341606

B.X Reg. temp. podł. st. zw., el. centr., LED, ant

Specyfikacja techniczna

Napięcie

Napięcie znamionowe 230 - 230 V

Ustawienia

Nastawa temperatury komfortowej 10 - 50 °C

Prąd elektryczny

Prąd przełączania 10 A

Sprzęt

Różnica temperatur powodująca przełączenie 1 K

Warunki użytkowania

Klasa efektywności energetycznej I (1%)

Materiały

Kolor Antracyt

Wykończenie powierzchni Mat

Materiał Metal, Tworzywo sztuczne

Obróbka Lakierowany

Tekst

Montaż Bez łapek rozporowych

Recyrkulacja termiczna z termicznym sprzężeniem zwrotnym

Typ połączenia Z zaciskami wtykowymi

Nadruk Z nadrukiem

Powiązane serie Berker B.3, Berker B.7, Berker S.1