



20346086

## Q.x Reg. temp. podł. st. zw., el. centr., LED, ant, aks lak

### Specyfikacja techniczna

#### Napięcie

Napięcie znamionowe 230 - 230 V

#### Ustawienia

Nastawa temperatury komfortowej 10 - 50 °C

#### Prąd elektryczny

Prąd przełączania 10 A

#### Sprzęt

Różnica temperatur powodująca przełączenie 1 K

#### Warunki użytkowania

Klasa efektywności energetycznej I (1%)

#### Materiały

Kolor Antracyt

Wykończenie powierzchni Aksamitny

Materiał Metal, Tworzywo sztuczne

Obróbka Lakierowany

#### Tekst

Montaż Bez łapek rozporowych

Recyrkulacja termiczna z termicznym sprzężeniem zwrotnym

Typ połączenia Z zaciskami wtykowymi

Nadruk Z nadrukiem

Powiązane serie Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7