



20448989

## B.Kwadrat Reg. temp. ze ster. czas. st. zw. i el. centr., biały

### Specyfikacja techniczna

#### Napięcie

Napięcie znamionowe 230 - 230 V

#### Ustawienia

Nastawa temperatury komfortowej 10 - 40 °C

#### Sprzęt

Różnica temperatur powodująca przełączenie 0,50 K

#### Warunki użytkowania

Klasa efektywności energetycznej IV (2%)

#### Materiały

Kolor Biały

Wykończenie powierzchni Połysk

Materiał Metal, Tworzywo sztuczne

#### Tekst

Montaż Bez łapek rozporowych

Recykulacja termiczna Z termicznym sprzężeniem zwrotnym przez oprogramowanie

Typ połączenia Z zaciskami śrubowymi

Nadruk Z nadrukiem

Funkcja  
Możliwość ustawienia licznika godzin pracy lub wskaźnika zużycia energii, Zegar do czasowego sterowania zmianami temperatury, Z ochroną dostępu, Z funkcją ochrony zaworów, Z funkcją ochrony przed zamarzaniem

Powiązane serie Berker B.3, Berker B.7, Berker S.1