



289610

Elektronika domowa Elektroniczny potencjometr przyciskowo obrotowy 1-10 V

Specyfikacja techniczna

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

Instalacja, montaż

Montaż na Montaż podtynkowy

Materiały

Przezroczysty Nie

Wymiary

Głębokość 50 mm

Tekst

Oświetlenie Np. do lamp fluorescencyjnych i lamp halogenowych niskiego napięcia

Typ połączenia Z zaciskami śrubowymi