



2931

Przełącznik rozdzielający DMS, mechanizm, zaciski śrubowe

Specyfikacja techniczna

Napięcie

Zakres napięcia pracy 230 - 230 V

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

Prąd elektryczny

Pobór prądu w stanie pracy 10 mA

Prąd znamionowy 3 A

Wymiary

Wysokość montażu od szyny DIN 38 mm

Pojemność

Liczba modułów 2,50

Tekst

Typ połączenia Z zaciskami śrubowymi