



29801404

## B.x Radio Touch DAB+ z głośnikiem alu mat

### Specyfikacja techniczna

#### Materiały

Kolor Aluminium

#### Napięcie

Zakres napięcia pracy 230 - 230 V

#### Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny głośnika 1 - 1 mm<sup>2</sup>

Przekrój przewodu 2,50 - 2,50 mm<sup>2</sup>

#### Wymiary

Zakres głębokości wbudowania 33 mm

Szerokość 141,60 mm

#### Częstotliwość

Częstotliwość odbiornika radiowego 87,5 - 108,0 MHz

Częstotliwość 50 - 60 Hz

#### Tekst

Typ połączenia Z zaciskami śrubowymi

Rozgałęzienie Z 2 przyłączami głośników

Montaż Śruba mocująca poprzez płytkę nośną, Montaż pojedynczy i kombinowany

Funkcja Budzik z funkcją drzemki, Timer snu, Odliczanie, Regulacja poziomu głośności

Wejście rozszerzone Wejście rozszerzenia do oddzielnego załączania/wyłączania

Powiązane serie Berker B.3, Berker B.7, Berker S.1