



30847003

K.5 Radio Touch DAB+, Bluetooth aluminium

Specyfikacja techniczna

Materiały

Kolor Aluminium

Napięcie

Zakres napięcia pracy 230 - 230 V

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny głośnika 1 - 1 mm²

Przekrój przewodu 2,50 - 2,50 mm²

Wymiary

Zakres głębokości wbudowania 33 mm

Szerokość 70,80 mm

Częstotliwość

Częstotliwość odbiornika radiowego 87,5 - 108,0 MHz

Częstotliwość 50 - 60 Hz

Tekst

Typ połączenia Z zaciskami śrubowymi

Rozgałęzienie Z 2 przyłączami głośników

Montaż Śruba mocująca poprzez płytkę nośną, Montaż pojedynczy i kombinowany

Funkcja Budzik z funkcją drzemki, Timer snu, Odliczanie, Regulacja poziomu głośności

Wejście rozszerzone Wejście rozszerzenia do oddzielnego załączania/wyłączania

Powiązane serie Berker K.1, Berker K.5