



30847004

### K.5 Radio Touch DAB+, Bluetooth stal szlachetna

#### Specyfikacja techniczna

##### Materiały

Kolor Stal szlachetna

##### Napięcie

Zakres napięcia pracy 230 - 230 V

##### Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny głośnika 1 - 1 mm<sup>2</sup>

Przekrój przewodu 2,50 - 2,50 mm<sup>2</sup>

##### Wymiary

Zakres głębokości wbudowania 33 mm

Szerokość 70,80 mm

##### Częstotliwość

Częstotliwość odbiornika radiowego 87,5 - 108,0 MHz

Częstotliwość 50 - 60 Hz

##### Tekst

Typ połączenia Z zaciskami śrubowymi

Rozgałęzienie Z 2 przyłączami głośników

Montaż Śruba mocująca poprzez płytkę nośną, Montaż pojedynczy i kombinowany

Funkcja Budzik z funkcją drzemki, Timer snu, Odliczanie, Regulacja poziomu głośności

Wejście rozszerzone Wejście rozszerzenia do oddzielnego załączania/wyłączania

Powiązane serie Berker K.1, Berker K.5