



30863525

W.1 Moduł łącznika uniwersalnego z podświetleniem, IP55, szary

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

Prąd przełączania	10 A
-------------------	------

Instalacja, montaż

Montaż na	Montaż podtynkowy, Montaż podłogowy
-----------	-------------------------------------

Zakres napięcia

Napięcie znamionowe	250 V
---------------------	-------

Materiały

Kolor	Szary
Wykończenie powierzchni	Mat
Materiał	Tworzywo termoplastyczne
Obróbka	Stan surowy

Łączność

Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe
----------------	-------------------

Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków	1
-------------------	---

Wymiary

Zakres głębokości wbudowania	12 mm
Wbudowane puszki podtynkowe	0

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP	IP55
----------------------	------

Tekst

Typ połączenia	Z zaciskiem N, Z zaciskami wtykowymi
Oświetlenie	Z niebieską diodą LED 230 V, Do połączenia z podświetleniem