



383803

## R.classic/Serie 1930/Glas łącznik obrotowy grupowy zwierny zaciski śrubowe

### Specyfikacja techniczna

#### Prąd elektryczny

Prąd przełączania 10 A

#### Napięcie

Napięcie znamionowe 250 V

#### Architektura

Liczba biegunów 2

#### Instalacja, montaż

Montaż na Montaż podtynkowy

#### Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków 0

Typ przycisku Przycisk grupowy

Ze stykiem sygnału sprzężenia zwrotnego Nie

#### Materiały

Materiał Metal, Tworzywo sztuczne

Przezroczysty Nie

#### Łączność

Typ złącza/wtyku Zacisk śrubowy

#### Wymiary

Głębokość 42 mm

Wbudowane puszkki podtynkowe 35 mm

#### Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP IP20

Odporność na uderzenie IK IK07

#### Tekst

Nadruk Bez nadruku

Rodzaj łącznika Z położeniem neutralnym

Typ połączenia Z zaciskami śrubowymi

Powiązane serie Serie 1930, Serie Glas, Serie R.classic

Systemy powiązane Berker serie 1930/Glas, Berker serie R.classic