



386103

### one.platform Łącznik obrotowy 3-pozycyjny z pozycją zerową 0-1-2-3

#### Specyfikacja techniczna

##### Napięcie

Napięcie znamionowe 250 - 250 V

##### Prąd elektryczny

Prąd przełączania 10 A

##### Instalacja, montaż

Montaż na Montaż podtynkowy

##### Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP IP20

##### Wymiary

Głębokość 42 mm

Wbudowane puszkki podtynkowe 35 mm

##### Materiały

Materiał Metal, Tworzywo sztuczne

##### Architektura

Element sterujący/obsługowy Obrotowy

##### Tekst

Rodzaj łącznika Z pozycją neutralną: 0-1-2-3

Typ połączenia Z zaciskami śrubowymi