



386113

one.platform Łącznik obrotowy 3-pozycyjny bez pozycji zerowej 2-1-3

Specyfikacja techniczna

Napięcie

Napięcie znamionowe 250 - 250 V

Prąd elektryczny

Prąd przełączania 10 A

Instalacja, montaż

Montaż na Montaż podtynkowy

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP IP20

Wymiary

Głębokość 42 mm

Wbudowane puszkki podtynkowe 35 mm

Materiały

Materiał Metal, Tworzywo sztuczne

Architektura

Element sterujący/obsługowy Obrotowy

Tekst

Rodzaj łącznika Bez położenia neutralnego: 2-1-3

Typ połączenia Z zaciskami śrubowymi