



387603

R.classic/Serie 1930/Glas Łącznik obrotowy uniwersalny (schodowy)

Specyfikacja techniczna

Architektura

Element sterujący/obsługowy Uchwyt krótki

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 10 A

Prąd przełączania 10 A

Instalacja, montaż

Montaż na Montaż podtynkowy

Napięcie

Napięcie znamionowe 250 V

Materiały

Materiał Metal, Tworzywo sztuczne

Identyfikacja

Konfiguracja elementów Element podstawowy

Łączność

Rodzaj montażu Mocowanie za pomocą pazurów

Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków 0

Wymiary

Zakres głębokości wbudowania 32 mm

Wbudowane puszkki podtynkowe 35 mm

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP IP20

Tekst

Montaż Z pazurkami rozporowymi

Typ połączenia Z zaciskami śrubowymi

Oświetlenie Bez lampy jarzeniowej

Rodzaj łącznika 1-biegunowy/zmienny