



389303

R.classic/Serie 1930/Glas łącznik obrotowy 2-biegunowy, zaciski śrubowe

Specyfikacja techniczna

Architektura

Element sterujący/obsługowy Uchwyt krótki

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 10 A

Prąd przełączania 10 A

Instalacja, montaż

Montaż na Montaż podtynkowy

Napięcie

Napięcie znamionowe 250 V

Materiały

Materiał Tworzywo duroplastyczne

Identyfikacja

Konfiguracja elementów Element podstawowy

Łączność

Rodzaj montażu Mocowanie za pomocą pazurów

Wymiary

Zakres głębokości wbudowania 31 mm

Wbudowane puszkę podtynkowe 35 mm

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP IP20

Tekst

Montaż Z pazurkami rozporowymi

Typ połączenia Z zaciskami śrubowymi

Oświetlenie Bez lampy jarzeniowej

Rodzaj łącznika 2-biegunowy wył.