



396103

one.platform Mechanizm gniazda bez uziemienia

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 16 A

Napięcie

Napięcie znamionowe 250 V

Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi Nie

Klasa ochronności IP IP20

Wymiary

Wysokość 70 mm

Szerokość 70 mm

Głębokość 22 mm

Materiały

Materiał Metal, Tworzywo sztuczne

Łączność

Rodzaj montażu Mocowanie za pomocą pazurów, Połączenie śrubowe

Sprzęt

Obrócona wkładka centralna Nie

Z pokrywą uchylną Nie

Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym Nie

Z lampką sygnalizacyjną Nie

Aksesoria

Posiada pole opisowe Nie

Pojemność

Liczba modułów 1

Powiązane serie Berker K.1, Berker K.5, Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7, Berker R.1, Berker R.3, Berker R.8, Berker S.1