



396161

one.platform Mechanizm gniazda bez uziemienia, samozaciski

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	16 A
-----------------	------

Napięcie

Napięcie znamionowe	250 V
---------------------	-------

Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi	Nie
Klasa ochronności IP	IP20

Wymiary

Wysokość	70 mm
Szerokość	70 mm
Głębokość	22 mm

Materiały

Kolor	Biały
Wykończenie powierzchni	Połysk
Materiał	Metal, Tworzywo sztuczne

Łączność

Rodzaj montażu	Mocowanie za pomocą pazurów, Połączenie śrubowe
----------------	---

Sprzęt

Obrócona wkładka centralna	Nie
Z pokrywą uchylną	Nie
Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym	Nie
Z lampką sygnalizacyjną	Nie

Akcesoria

Posiada pole opisowe	Nie
----------------------	-----

Pojemność

Liczba modułów	1
----------------	---

Powiązane serie

Berker K.1, Berker K.5, Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7, Berker R.1, Berker R.3, Berker R.8, Berker S.1