



3966

one.platform Łącznik cięgowy samopowrotny uniwersalny, mechanizm, samozaciski

Specyfikacja techniczna

Architektura

Element sterujący/obsługowy Ciężno

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 10 A

Prąd przełączania 10 A

Instalacja, montaż

Montaż na Montaż podtynkowy

Napięcie

Napięcie znamionowe 250 V

Materiały

Wykończenie powierzchni Mat

Materiał Metal, Tworzywo sztuczne

Identyfikacja

Konfiguracja elementów Element podstawowy

Łączność

Rodzaj montażu Mocowanie za pomocą pazurów

Wymiary

Zakres głębokości wbudowania 31 mm

Wbudowane puszkki podtynkowe 35 mm

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP IP20

Tekst

Montaż Z pazurkami rozporowymi, Do montażu na ścianach i sufitach.

Typ połączenia Z zaciskami wtykowymi

Oświetlenie Do połączenia z podświetleniem i połączenia kontrolnego z podświetleniem

Rodzaj łącznika 1-biegunowy/zmienny