




396765

one.platform Mechanizm gniazda z uziemieniem, serie okrągłe

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	16 A
-----------------	------

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Napięcie

Napięcie znamionowe	250 V
---------------------	-------

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku	Zacisk śrubowy
------------------	----------------

Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi	Nie
Klasa ochronności IP	IP20

Wymiary

Wbudowane puszkę podtynkowe	40 mm
Wysokość	70 mm
Szerokość	70 mm
Głębokość	50 mm

Materiały

Materiał	Metal, Tworzywo sztuczne
----------	--------------------------

Instalacja, montaż

Montaż na	Montaż podtynkowy
-----------	-------------------

Łączność

Rodzaj montażu	Mocowanie za pomocą pazurów, Połączenie śrubowe
----------------	---

Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo	Z bolcem uziemiającym
Obrócona wkładka centralna	Nie
Z pokrywą uchylną	Nie
Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym	Tak
Z lampką sygnalizacyjną	Nie

Akcesoria

Posiada pole opisowe	Nie
----------------------	-----

Pojemność	
Liczba modułów	1
Tekst	
Nadruk	Bez nadruku
Ochrona	Brak
Powiązane serie	Berker K.1, Berker K.5, Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7, Berker R.1, Berker R.3, Berker R.8, Serie 1930, Serie Glas