



41091909

### B.3/B.7 Gniazdo SCHUKO z uz. z podświetleniem orientacyjnym LED, biały

#### Specyfikacja techniczna

##### Prąd elektryczny

|                 |      |
|-----------------|------|
| Prąd znamionowy | 16 A |
|-----------------|------|

##### Częstotliwość

|               |            |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 60 Hz |
|---------------|------------|

##### Napięcie

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Napięcie znamionowe | 250 V |
|---------------------|-------|

##### Bezpieczeństwo

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Z zabezpieczeniem przed dziećmi | Tak |
|---------------------------------|-----|

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Odporność na uderzenie IK | IK05 |
|---------------------------|------|

|                      |      |
|----------------------|------|
| Klasa ochronności IP | IP20 |
|----------------------|------|

##### Wymiary

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Wbudowane puszkki podtynkowe | 40 mm |
|------------------------------|-------|

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Zakres głębokości wbudowania | 32 mm |
|------------------------------|-------|

|          |       |
|----------|-------|
| Wysokość | 71 mm |
|----------|-------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Szerokość | 71 mm |
|-----------|-------|

##### Materiały

|       |       |
|-------|-------|
| Kolor | Biały |
|-------|-------|

|         |      |
|---------|------|
| Kod RAL | 9010 |
|---------|------|

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Wykończenie powierzchni | Mat |
|-------------------------|-----|

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| Materiał | Tworzywo termoplastyczne |
|----------|--------------------------|

##### Instalacja, montaż

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| Montaż na | Montaż podtynkowy |
|-----------|-------------------|

##### Łączność

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Typ złącza/wtyku | Zacisk śrubowy |
|------------------|----------------|

|                |  |
|----------------|--|
| Rodzaj montażu | Mocowanie śrubowe, Mocowanie za pomocą pazurów |
|----------------|--|

##### Sprzęt

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Typ złącza/wtyku gniazdo | SCHUKO |
|--------------------------|--------|

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Obrócona wkładka centralna | Nie |
|----------------------------|-----|

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Z pokrywą uchylną | Nie |
|-------------------|-----|

|  |     |
|--|-----|
| Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym | Nie |
|--|-----|

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Z lampką sygnalizacyjną | Nie |
|-------------------------|-----|

|                      |  |
|----------------------|--|
| Z zamkiem            | Nie  |
| <b>Akcesoria</b>     |  |
| Posiada pole opisowe | Nie  |
| <b>Pojemność</b>     |  |
| Liczba modułów       | 1  |
| <b>Tekst</b>         |  |
| Nadruk               | Bez nadruku  |
| Ośłona               | Ośłona centralna   |
| Oświetlenie          | Dodatkowa korzyść - połączenie gniazdka z lampką orientacyjną              |
| Okablowanie          | Możliwe okablowanie przelotowe, tym samym idealnie nadaje się do rozbudowy |
| Ochrona              | Zwiększona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi)                   |
| Powiązane serie      | Berker B.3, Berker B.7, Berker S.1   |