



41092045

R.classic Gniazdo SCHUKO z podświetleniem LED czarny

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

| | |
|-----------------|------|
| Prąd znamionowy | 16 A |
|-----------------|------|

Częstotliwość

| | |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 60 Hz |
|---------------|------------|

Napięcie

| | |
|---------------------|-------|
| Napięcie znamionowe | 250 V |
|---------------------|-------|

Bezpieczeństwo

| | |
|---------------------------------|-----|
| Z zabezpieczeniem przed dziećmi | Tak |
|---------------------------------|-----|

| | |
|---------------------------|------|
| Odporność na uderzenie IK | IK05 |
|---------------------------|------|

| | |
|----------------------|------|
| Klasa ochronności IP | IP20 |
|----------------------|------|

Wymiary

| | |
|------------------------------|-------|
| Zakres głębokości wbudowania | 32 mm |
|------------------------------|-------|

| | |
|----------|-------|
| Wysokość | 71 mm |
|----------|-------|

| | |
|-----------|-------|
| Szerokość | 71 mm |
|-----------|-------|

Materiały

| | |
|-------|--------|
| Kolor | Czarny |
|-------|--------|

| | |
|---------|------|
| Kod RAL | 9005 |
|---------|------|

| | |
|-------------------------|--------|
| Wykończenie powierzchni | Połysk |
|-------------------------|--------|

| | |
|----------|--------------------------|
| Materiał | Tworzywo termoplastyczne |
|----------|--------------------------|

Instalacja, montaż

| | |
|-----------|-------------------|
| Montaż na | Montaż podtynkowy |
|-----------|-------------------|

Łączność

| | |
|------------------|----------------|
| Typ złącza/wtyku | Zacisk śrubowy |
|------------------|----------------|

| | |
|----------------|--|
| Rodzaj montażu | Mocowanie śrubowe, Mocowanie za pomocą pazurów |
|----------------|--|

Sprzęt

| | |
|--------------------------|--------|
| Typ złącza/wtyku gniazdo | SCHUKO |
|--------------------------|--------|

| | |
|----------------------------|-----|
| Obrócona wkładka centralna | Nie |
|----------------------------|-----|

| | |
|-------------------|-----|
| Z pokrywą uchylną | Nie |
|-------------------|-----|

| | |
|--|-----|
| Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym | Nie |
|--|-----|

| | |
|-------------------------|-----|
| Z lampką sygnalizacyjną | Nie |
|-------------------------|-----|

| | |
|-----------|-----|
| Z zamkiem | Nie |
|-----------|-----|

Akcesoria

| | |
|----------------------|-----|
| Posiada pole opisowe | Nie |
|----------------------|-----|

Pojemność

| | |
|----------------|---|
| Liczba modułów | 1 |
|----------------|---|

Tekst

| | |
|--------|-------------|
| Nadruk | Bez nadruku |
|--------|-------------|

| | |
|--------|------------------|
| Ośłona | Ośłona centralna |
|--------|------------------|

| | |
|-------------|---|
| Oświetlenie | Dodatkowa korzyść - połączenie gniazdka z lampką orientacyjną |
|-------------|---|

| | |
|-------------|--|
| Okablowanie | Możliwe okablowanie przelotowe, tym samym idealnie nadaje się do rozbudowy |
|-------------|--|

| | |
|---------|--|
| Ochrona | Zwiększona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi) |
|---------|--|

| | |
|-----------------|---|
| Powiązane serie | Berker R.1, Berker R.3, Berker R.8, Serie R.classic |
|-----------------|---|