



41098982

B.Kwadrat Gniazdo SCHUKO z uz. z podświetleniem orientacyjnym LED, krem

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 16 A

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

Napięcie

Napięcie znamionowe 250 V

Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi Tak

Odporność na uderzenie IK IK05

Klasa ochronności IP IP20

Wymiary

Zakres głębokości wbudowania 32 mm

Wysokość 71 mm

Szerokość 71 mm

Materiały

Kolor Biały

Kod RAL 1013

Wykończenie powierzchni Połysk

Materiał Tworzywo termoplastyczne

Instalacja, montaż

Montaż na Montaż podtynkowy

Łączność

Typ złącza/wtyku Zacisk śrubowy

Rodzaj montażu Mocowanie śrubowe, Mocowanie za pomocą pazurów

Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo SCHUKO

Obrócona wkładka centralna Nie

Z pokrywą uchylną Nie

Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym Nie

Z lampką sygnalizacyjną Nie

Z zamkiem Nie

Akcesoria

Posiada pole opisowe Nie

Pojemność

Liczba modułów 1

Tekst

Nadruk Bez nadruku

Osłona Osłona centralna

Oświetlenie Dodatkowa korzyść - połączenie gniazdka z lampką orientacyjną

Okablowanie Możliwe okablowanie przelotowe, tym samym idealnie nadaje się do rozbudowy

Ochrona Zwiększona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi)

Powiązane serie Berker B.3, Berker B.7, Berker S.1