



41431606

## B.X Gniazdo SCHUKO z uz., ant

### Specyfikacja techniczna

#### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	16 A
-----------------	------

#### Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

#### Napięcie

Napięcie znamionowe	250 V
---------------------	-------

#### Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi	Nie
Odporność na uderzenie IK	IK05
Klasa ochronności IP	IP20

#### Wymiary

Wbudowane puszkki podtynkowe	31 mm
Zakres głębokości wbudowania	32 mm
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm

#### Materiały

Kolor	Antracyt
Kod RAL	7021
Wykończenie powierzchni	Mat
Materiał	Tworzywo termoplastyczne

#### Instalacja, montaż

Montaż na	Montaż podtynkowy
-----------	-------------------

#### Łączność

Typ złącza/wtyku	Zacisk śrubowy
Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe, Mocowanie za pomocą pazurów

#### Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo	SCHUKO
Obrócona wkładka centralna	Nie
Z pokrywą uchylną	Nie
Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym	Nie
Z lampką sygnalizacyjną	Nie

Z zamkiem Nie

---

**Aksesoria**

Posiada pole opisowe Nie

---

**Pojemność**

Liczba modułów 1

---

**Tekst**

Nadruk Bez nadruku

Ośłona Ośłona centralna

Ochrona Bez zwiększonej ochrony styków

Powiązane serie Berker B.3, Berker B.7, Berker S.1