



41431909

### S.1/B.3/B.7 Gniazdo SCHUKO biały

#### Specyfikacja techniczna

##### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	16 A
-----------------	------

##### Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

##### Napięcie

Napięcie znamionowe	250 V
---------------------	-------

##### Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi	Nie
Odporność na uderzenie IK	IK05
Klasa ochronności IP	IP20

##### Wymiary

Wbudowane puszkki podtynkowe	31 mm
Zakres głębokości wbudowania	32 mm
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm

##### Materiały

Kolor	Biały
Kod RAL	9010
Wykończenie powierzchni	Mat
Materiał	Tworzywo termoplastyczne

##### Instalacja, montaż

Montaż na	Montaż podtynkowy
-----------	-------------------

##### Łączność

Typ złącza/wtyku	Zacisk śrubowy
Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe, Mocowanie za pomocą pazurów

##### Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo	SCHUKO
Obrócona wkładka centralna	Nie
Z pokrywą uchylną	Nie
Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym	Nie
Z lampką sygnalizacyjną	Nie

Z zamkiem Nie

---

**Aksesoria**

Posiada pole opisowe Nie

---

**Pojemność**

Liczba modułów 1

---

**Tekst**

Nadruk Bez nadruku

Ośłona Ośłona centralna

Ochrona Bez zwiększonej ochrony styków

Powiązane serie Berker B.3, Berker B.7, Berker S.1