



41436086

## Q.x Gniazdo SCHUKO, zaciski śrubowe, antracyt aksamit

### Specyfikacja techniczna

#### Prąd elektryczny

|                 |      |
|-----------------|------|
| Prąd znamionowy | 16 A |
|-----------------|------|

#### Częstotliwość

|               |            |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 60 Hz |
|---------------|------------|

#### Napięcie

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Napięcie znamionowe | 250 V |
|---------------------|-------|

#### Bezpieczeństwo

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Z zabezpieczeniem przed dziećmi | Nie  |
| Odporność na uderzenie IK       | IK02 |
| Klasa ochronności IP            | IP20 |

#### Wymiary

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Wbudowane puszkę podtynkowe  | 31 mm |
| Zakres głębokości wbudowania | 32 mm |
| Wysokość                     | 71 mm |
| Szerokość                    | 71 mm |

#### Materiały

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Kolor                   | Antracyt                |
| Kod RAL                 | 7021                    |
| Wykończenie powierzchni | Aksamitny               |
| Materiał                | Tworzywo duroplastyczne |

#### Instalacja, montaż

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| Montaż na | Montaż podtynkowy |
|-----------|-------------------|

#### Łączność

|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| Typ złącza/wtyku | Zacisk śrubowy                                 |
| Rodzaj montażu   | Mocowanie śrubowe, Mocowanie za pomocą pazurów |

#### Sprzęt

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Typ złącza/wtyku gniazdo                 | SCHUKO |
| Obrócona wkładka centralna               | Nie    |
| Z pokrywą uchylną                        | Nie    |
| Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym | Nie    |
| Z lampką sygnalizacyjną                  | Nie    |

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Z zamkiem            | Nie                                |
| <b>Akcesoria</b>     |                                    |
| Posiada pole opisowe | Nie                                |
| <b>Pojemność</b>     |                                    |
| Liczba modułów       | 1                                  |
| <b>Tekst</b>         |                                    |
| Nadruk               | Bez nadruku                        |
| Ośłona               | Ośłona centralna                   |
| Ochrona              | Bez zwiększonej ochrony styków     |
| Powiązane serie      | Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7 |