



41438989

B.X/S.1 Gniazdo SCHUKO z uz. biały

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 16 A

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

Napięcie

Napięcie znamionowe 250 V

Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi Nie

Odporność na uderzenie IK IK02

Klasa ochronności IP IP20

Wymiary

Wbudowane puszkki podtynkowe 31 mm

Zakres głębokości wbudowania 32 mm

Wysokość 71 mm

Szerokość 71 mm

Materiały

Kolor Biały

Kod RAL 9010

Wykończenie powierzchni Połysk

Materiał Tworzywo duroplastyczne

Instalacja, montaż

Sposób montażu Montaż podtynkowy

Łączność

Typ złącza/wtyku Zacisk śrubowy

Rodzaj montażu Mocowanie śrubowe, Mocowanie za pomocą pazurów

Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo SCHUKO

Obrócona wkładka centralna Nie

Z pokrywą uchylną Nie

Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym Nie

Z lampką sygnalizacyjną Nie

Z zamkiem Nie

Aksesoria

Posiada pole opisowe Nie

Pojemność

Liczba modułów 1

Tekst

Nadruk Bez nadruku

Osłona Osłona centralna

Ochrona Bez zwiększonej ochrony styków

Pokrywa, drzwi

Typ pokrywy Bez pokrywy

Powiązane serie Berker B.3, Berker B.7, Berker S.1