



41527109

K.1 Gniazdo SCHUKO z ochroną przepięciową i p.opis. biały

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	16 A
-----------------	------

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Napięcie

Napięcie znamionowe	250 V
---------------------	-------

Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi	Nie
Odporność na uderzenie IK	IK07
Klasa ochronności IP	IP20

Wymiary

Zakres głębokości wbudowania	32 mm
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm

Materiały

Kolor	Biały
Kod RAL	9010
Wykończenie powierzchni	Połysk
Materiał	Tworzywo termoplastyczne

Instalacja, montaż

Montaż na	Montaż podtynkowy
-----------	-------------------

Łączność

Typ złącza/wtyku	Zacisk śrubowy
Rodzaj montażu	Mocowanie za pomocą pazurów, Połączenie śrubowe

Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo	SCHUKO
Obrócona wkładka centralna	Nie
Z pokrywą uchylną	Nie
Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym	Nie
Z lampką sygnalizacyjną	Nie
Z zamkiem	Nie

Aksesoria

Posiada pole opisowe	Tak
----------------------	-----

Pojemność

Liczba modułów	1
----------------	---

Tekst

Nadruk	Z nadrukiem
--------	-------------

Osłona	Osłona centralna
--------	------------------

Oświetlenie	Z kontrolną diodą LED dla załączenia/błędu
-------------	--

Ochrona	Bez zwiększonej ochrony styków
---------	--------------------------------

Powiązane serie	Berker K.1
-----------------	------------