



41686086

**Q.1/Q.3 Gniazdo z uz. standard USA/KANADA NEMA 5-20 R, ant, aks lak**

**Specyfikacja techniczna**

**Prąd elektryczny**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Prąd znamionowy | 20 A |
|-----------------|------|

**Częstotliwość**

|               |            |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 60 Hz |
|---------------|------------|

**Napięcie**

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Napięcie znamionowe | 125 V |
|---------------------|-------|

**Bezpieczeństwo**

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Z zabezpieczeniem przed dziećmi | Nie  |
| Odporność na uderzenie IK       | IK05 |
| Klasa ochronności IP            | IP20 |

**Wymiary**

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Zakres głębokości wbudowania | 19 mm |
| Wysokość                     | 71 mm |
| Szerokość                    | 71 mm |

**Materiały**

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Kolor                   | Antracyt                 |
| Kod RAL                 | 7021                     |
| Wykończenie powierzchni | Aksamitny                |
| Materiał                | Tworzywo termoplastyczne |

**Instalacja, montaż**

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| Montaż na | Montaż podtynkowy |
|-----------|-------------------|

**Łączność**

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Typ złącza/wtyku | Zacisk śrubowy    |
| Rodzaj montażu   | Mocowanie śrubowe |

**Sprzęt**

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Typ złącza/wtyku gniazdo   | NEMA |
| Obrócona wkładka centralna | Nie  |
| Z pokrywą uchylną          | Nie  |
| Z lampką sygnalizacyjną    | Nie  |
| Z zamkiem                  | Nie  |

**Akcesoria**

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Posiada pole opisowe | Nie |
|----------------------|-----|

**Pojemność**

|                |   |
|----------------|---|
| Liczba modułów | 1 |
|----------------|---|

**Tekst**

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| Nadruk          | Bez nadruku                        |
| Osłona          | Osłona centralna                   |
| Ochrona         | Bez zwiększonej ochrony styków     |
| Powiązane serie | Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7 |