



470040

## Elementy natynkowe Gniazdo SCHUKO, kremowy

### Specyfikacja techniczna

#### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 16 A

#### Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

#### Napięcie

Napięcie znamionowe 250 V

#### Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku Zacisk wtyczki

#### Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi Nie

Odporność na uderzenie IK IK02

Klasa ochronności IP IP20

#### Wymiary

Wbudowane puszkę podtynkowe 40 mm

Wysokość 61 mm

Szerokość 61 mm

Głębokość 47 mm

#### Materiały

Kolor Biały

Kod RAL 1013

Wykończenie powierzchni Połysk

Materiał Tworzywo duroplastyczne

#### Instalacja, montaż

Montaż na Montaż podłogowy

#### Łączność

Typ złącza/wtyku Połączenie wtykowe

Rodzaj montażu Mocowanie śrubowe, Mocowanie za pomocą pazurów

#### Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo SCHUKO

Obrócona wkładka centralna Nie

Z pokrywą uchylną Nie

Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym	Nie
Z lampką sygnalizacyjną	Nie
Z zamkiem	Nie
<b>Akcesoria</b>	
Posiada pole opisowe	Nie
<b>Pojemność</b>	
Liczba modułów	1
<b>Tekst</b>	
Nadruk	Bez nadruku
Ośłona	Kompletna obudowa
Ochrona	Bez zwiększonej ochrony styków