



47357003

## K.5 Gniazdo SCHUKO alu

### Specyfikacja techniczna

#### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 16 A

#### Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

#### Napięcie

Napięcie znamionowe 250 V

#### Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku Zacisk wtyczki

#### Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi Tak

Odporność na uderzenie IK IK07

Klasa ochronności IP IP20

#### Wymiary

Wbudowane puszkę podtynkowe 31 mm

Zakres głębokości wbudowania 32 mm

Wysokość 71 mm

Szerokość 71 mm

#### Materiały

Kolor Aluminium

Kod RAL 9006

Wykończenie powierzchni Mat

Materiał Aluminium

#### Instalacja, montaż

Montaż na Montaż podtynkowy

#### Łączność

Typ złącza/wtyku Połączenie wtykowe

Rodzaj montażu Mocowanie śrubowe, Mocowanie za pomocą pazurów

#### Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo SCHUKO

Obrócona wkładka centralna Nie

Z pokrywą uchylną Nie

Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym	Nie
Z lampką sygnalizacyjną	Nie
Z zamkiem	Nie
<b>Akcesoria</b>	
Posiada pole opisowe	Nie
<b>Pojemność</b>	
Liczba modułów	1
<b>Tekst</b>	
Nadruk	Bez nadruku
Osłona	Osłona centralna
Ochrona	Zwiększona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi)
Powiązane serie	Berker K.5