



47413515

W.1 Gniazdo SCHUKO 2P+Z z polem opisowym, kompletne, IP55, szary

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	16 A
-----------------	------

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Napięcie

Napięcie znamionowe	250 V
---------------------	-------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-15 - 30 °C
-------------------------	-------------

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku	Zacisk wtyczki
Przekrój przewodu	1,0 - 2,5 mm ²

Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi	Nie
Odporność na uderzenie IK	IK05
Klasa ochronności IP	IP55

Wymiary

Wbudowane puszkę podtynkowe	0
Wysokość	76 mm
Szerokość	76 mm
Głębokość	63 mm

Materiały

Kolor	Szary
Kod RAL	7011
Wykończenie powierzchni	Mat
Materiał	Tworzywo termoplastyczne

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż powierzchniowy
----------------	-----------------------

Łączność

Typ złącza/wtyku	Połączenie wtykowe
Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe

Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo	SCHUKO
Obrócona wkładka centralna	Nie
Z pokrywą uchylną	Tak
Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym	Nie
Z lampką sygnalizacyjną	Nie
Z zamkiem	Nie
Akcesoria	
Posiada pole opisowe	Tak
Pojemność	
Liczba modułów	1
Tekst	
Nadruk	Bez nadruku
Ochrona	Bez zwiększonej ochrony styków