



47432007

### R.1/R.3 Gniazdo SCHUKO z nadrukiem pomarańczowy

#### Specyfikacja techniczna

##### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 16 A

##### Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

##### Napięcie

Napięcie znamionowe 250 V

##### Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku Zacisk wtyczki

##### Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi Nie

Odporność na uderzenie IK IK05

Klasa ochronności IP IP20

##### Wymiary

Wbudowane puszkę podtynkowe 31 mm

Zakres głębokości wbudowania 32 mm

Wysokość 71 mm

Szerokość 71 mm

##### Materiały

Kolor Pomarańczowy

Kod RAL 2003

Wykończenie powierzchni Połysk

Materiał Tworzywo termoplastyczne

##### Instalacja, montaż

Montaż na Montaż podtynkowy

##### Łączność

Typ złącza/wtyku Połączenie wtykowe

Rodzaj montażu Mocowanie śrubowe, Mocowanie za pomocą pazurów

##### Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo SCHUKO

Obrócona wkładka centralna Nie

Z pokrywą uchylną Nie

Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym	Nie
Z lampką sygnalizacyjną	Nie
Z zamkiem	Nie
<b>Akcesoria</b>	
Posiada pole opisowe	Nie
<b>Pojemność</b>	
Liczba modułów	1
<b>Tekst</b>	
Nadruk	Z nadrukiem "ZSV"
Osłona	Osłona centralna
Ochrona	Bez zwiększonej ochrony styków
Powiązane serie	Berker R.1, Berker R.3, Berker R.8