



47438989

B.X/S.1 Gniazdo SCHUKO z uz. biały

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 16 A

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

Napięcie

Napięcie znamionowe 250 V

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku Zacisk wtyczki

Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi Nie

Odporność na uderzenie IK IK02

Klasa ochronności IP IP20

Wymiary

Wbudowane puszkę podtynkowe 31 mm

Zakres głębokości wbudowania 32 mm

Wysokość 71 mm

Szerokość 71 mm

Materiały

Kolor Biały

Kod RAL 9010

Wykończenie powierzchni Połysk

Materiał Tworzywo duroplastyczne

Instalacja, montaż

Montaż na Montaż podtynkowy

Łączność

Typ złącza/wtyku Połączenie wtykowe

Rodzaj montażu Mocowanie śrubowe, Mocowanie za pomocą pazurów

Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo SCHUKO

Obrócona wkładka centralna Nie

Z pokrywą uchylną Nie

| | |
|--|--------------------------------|
| Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym | Nie |
| Z lampką sygnalizacyjną | Nie |
| Z zamkiem | Nie |
| Akcesoria | |
| Posiada pole opisowe | Nie |
| Pojemność | |
| Liczba modułów | 1 |
| Tekst | |
| Nadruk | Bez nadruku |
| Osłona | Osłona centralna |
| Ochrona | Bez zwiększonej ochrony styków |
| Powiązane serie | Berker B.3, Berker S.1 |