



47461404

B.7 Gniazdo SCHUKO z pokrywą i p.opis., z przesł. st. alu

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	16 A
-----------------	------

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Napięcie

Napięcie znamionowe	250 V
---------------------	-------

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku	Zacisk wtyczki
------------------	----------------

Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi	Tak
Odporność na uderzenie IK	IK05
Klasa ochronności IP	IP20

Wymiary

Wbudowane puszkę podtynkowe	35 mm
Zakres głębokości wbudowania	32 mm
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm

Materiały

Kolor	Aluminium
Kod RAL	9006
Wykończenie powierzchni	Mat
Materiał	Tworzywo termoplastyczne

Instalacja, montaż

Montaż na	Montaż podtynkowy
-----------	-------------------

Łączność

Typ złącza/wtyku	Połączenie wtykowe
Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe, Mocowanie za pomocą pazurów

Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo	SCHUKO
Obrócona wkładka centralna	Nie
Z pokrywą uchylną	Tak

Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym	Nie
Z lampką sygnalizacyjną	Nie
Z zamkiem	Nie
Akcesoria	
Posiada pole opisowe	Tak
Pojemność	
Liczba modułów	1
Tekst	
Nadruk	Z nadrukiem
Ośłona	Ośłona centralna
Powiązane serie	Berker B.3, Berker B.7, Berker S.1