



47517204

#### K.5 Gniazdo SCHUKO z samozamykającą się pokrywą, z przest. st., stal szl nierdz.

##### Specyfikacja techniczna

###### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 16 A

###### Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

###### Napięcie

Napięcie znamionowe 250 V

###### Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku Zacisk wtyczki

###### Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi Tak

Odporność na uderzenie IK IK07

Klasa ochronności IP IP20

###### Wymiary

Wbudowane puszkę podtynkowe 35 mm

Zakres głębokości wbudowania 32 mm

Wysokość 71 mm

Szerokość 71 mm

###### Materiały

Kolor Stal szlachetna

Kod RAL 9022

Wykończenie powierzchni Mat

Materiał Metal, Stal szlachetna

###### Instalacja, montaż

Montaż na Montaż podtynkowy

###### Łączność

Typ złącza/wtyku Połączenie wtykowe

Rodzaj montażu Mocowanie śrubowe, Mocowanie za pomocą pazurów

###### Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo SCHUKO

Obrócona wkładka centralna Nie

Z pokrywą uchylną Tak

Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym	Nie
Z lampką sygnalizacyjną	Nie
Z zamkiem	Nie
<b>Akcesoria</b>	
Posiada pole opisowe	Nie
<b>Pojemność</b>	
Liczba modułów	1
<b>Tekst</b>	
Nadruk	Bez nadruku
Ośłona	Ośłona centralna
Powiązane serie	Berker K.5