



47753532

### W.1 Gniazdo SCHUKO 2P+Z 2-kr poziome z polem opisowym, kompletne, IP55, biały

#### Specyfikacja techniczna

##### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 16 A

##### Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

##### Napięcie

Napięcie znamionowe 250 V

##### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -15 - 30 °C

##### Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku Zacisk wtyczki

Przekrój przewodu 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>

##### Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi Nie

Odporność na uderzenie IK IK05

Klasa ochronności IP IP55

##### Wymiary

Wbudowane puszkki podtynkowe 0

Wysokość 76 mm

Szerokość 147 mm

Głębokość 63 mm

##### Materiały

Kolor Biały

Kod RAL 9010

Wykończenie powierzchni Mat

Materiał Tworzywo termoplastyczne

##### Instalacja, montaż

Montaż na Montaż podłogowy

##### Łączność

Typ złącza/wtyku Połączenie wtykowe

Rodzaj montażu Mocowanie śrubowe

##### Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo	SCHUKO
Obrócona wkładka centralna	Nie
Z pokrywą uchylną	Tak
Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym	Nie
Z lampką sygnalizacyjną	Nie
Z zamkiem	Nie
<b>Aksesoria</b>	
Posiada pole opisowe	Tak
<b>Pojemność</b>	
Liczba modułów	2
<b>Tekst</b>	
Nadruk	Bez nadruku
Okablowanie	Mechanizmy z okablowaniem
Ochrona	Bez zwiększonej ochrony styków