



47893505

W.1 Gniazdo SCHUKO 2P+Z na klucz, p. opis., równe zamki, kompletne, IP55, szary

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 16 A

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

Napięcie

Napięcie znamionowe 250 V

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -15 - 30 °C

Rodzaj połączenia

Przekrój przewodu 1,0 - 2,5 mm²

Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi Tak

Odporność na uderzenie IK IK05

Klasa ochronności IP IP55

Wymiary

Wbudowane puszkę podtynkowe 0

Wysokość 76 mm

Szerokość 76 mm

Głębokość 65 mm

Materiały

Kolor Szary

Kod RAL 7011

Wykończenie powierzchni Mat

Materiał Tworzywo termoplastyczne

Instalacja, montaż

Sposób montażu Montaż powierzchniowy

Łączność

Typ złącza/wtyku Zacisk śrubowy

Rodzaj montażu Mocowanie śrubowe, Mocowanie za pomocą pazurów

Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo SCHUKO

Obrócona wkładka centralna	Nie
Z pokrywą uchylną	Tak
Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym	Nie
Z lampką sygnalizacyjną	Nie
Z zamkiem	Tak
Aksesoria	
Posiada pole opisowe	Tak
Pojemność	
Liczba modułów	1
Tekst	
Nadruk	Bez nadruku
Ochrona	Zwiększona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi)