



48038989

## B.x Gniazdo SCHUKO z gniazdem ładowania USB 2,4 A; samozaciski; biały połysk

### Specyfikacja techniczna

#### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	16 A
Prąd wyjściowy	2400 mA

#### Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 50 Hz
---------------	------------

#### Moc

Moc wyjściowa	12 W
Zużycie energii w trybie oczekiwania	0,05 W

#### Napięcie

Napięcie wyjściowe	4,75 - 5,25 V
Napięcie znamionowe	250 V

#### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	5 - 35 °C
-------------------------	-----------

#### Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku	Zacisk wtyczki
------------------	----------------

#### Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi	Tak
Odporność na uderzenie IK	IK02
Klasa ochronności IP	IP20

#### Wymiary

Wbudowane puszkę podtynkowe	40 mm
Zakres głębokości wbudowania	32 mm
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	45 mm

#### Materiały

Kolor	Biały
Kod RAL	9010
Wykończenie powierzchni	Połysk
Materiał	Tworzywo termoplastyczne

#### Instalacja, montaż

Montaż na	Montaż podtynkowy
-----------	-------------------

**Łączność**

Typ złącza/wtyku	Połączenie wtykowe
Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe, Mocowanie za pomocą pazurów

**Sprzęt**

Typ złącza/wtyku gniazdo	SCHUKO
Obrócona wkładka centralna	Nie
Z pokrywą uchylną	Nie
Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym	Nie
Z lampką sygnalizacyjną	Nie
Z zamkiem	Nie

**Akcesoria**

Posiada pole opisowe	Nie
----------------------	-----

**Pojemność**

Liczba modułów	1
----------------	---

**Tekst**

Nadruk	Bez nadruku
Bezpiecznik	Zabezpieczenie przed zwarcie i przeciążeniem (bezpiecznik elektroniczny)
Osłona	Osłona centralna
Wtykityki	Z 2 gniazdami USB typu A
Powiązane serie	Berker B.3, Berker B.7, Berker S.1