



48041606

B.x Gniazdo SCHUKO z gn. ładowania USB A+C 2.4/3.0 A; samozaciski; antracyt mat

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	16 A
Prąd wyjściowy	3000 mA

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 50 Hz
---------------	------------

Moc

Moc wyjściowa	15 W
Zużycie energii w trybie oczekiwania	0,05 W

Napięcie

Napięcie wyjściowe	4,75 - 5,25 V
Napięcie znamionowe	250 V

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	5 - 35 °C
-------------------------	-----------

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku	Zacisk wtyczki
------------------	----------------

Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi	Tak
Odporność na uderzenie IK	IK02
Klasa ochronności IP	IP20

Wymiary

Wbudowane puszkę podtynkowe	35 mm
Zakres głębokości wbudowania	32 mm
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	45 mm

Materiały

Kolor	Antracyt
Kod RAL	7021
Wykończenie powierzchni	Mat
Materiał	Tworzywo termoplastyczne

Instalacja, montaż

Montaż na	Montaż podtynkowy
-----------	-------------------

Łączność

Typ złącza/wtyku	Połączenie wtykowe
Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe, Mocowanie za pomocą pazurów

Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo	SCHUKO
Obrócona wkładka centralna	Nie
Z pokrywą uchylną	Nie
Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym	Nie
Z lampką sygnalizacyjną	Nie
Z zamkiem	Nie

Akcesoria

Posiada pole opisowe	Nie
----------------------	-----

Pojemność

Liczba modułów	1
----------------	---

Tekst

Nadruk	Bez nadruku
Bezpiecznik	Zabezpieczenie przed zwarcie i przeciążeniem (bezpiecznik elektroniczny)
Osłona	Osłona centralna
Wtykityki	Z gniazdem USB typu A + typ C
Ochrona	Zwiększona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi)
Powiązane serie	Berker B.3, Berker B.7, Berker S.1