



503501

**one.platform Łącznik 2-klawiszowy przyc., 1 zestyk zwierny, 1 zestyk rozwierny**

**Specyfikacja techniczna**

**Prąd elektryczny**

Prąd przełączania	10 A
-------------------	------

**Napięcie**

Napięcie znamionowe	250 V
---------------------	-------

**Instalacja, montaż**

Montaż na	Montaż podtynkowy
-----------	-------------------

**Elementy sterujące i wskaźniki**

Liczba przycisków	2
Typ przycisku	Przycisk seryjny
Ze stykiem sygnału sprzężenia zwrotnego	Nie

**Materiały**

Materiał	Metal, Tworzywo sztuczne
Obróbka	Stan surowy
Przezroczysty	Nie

**Łączność**

Typ złącza/wtyku	quickconnect
------------------	--------------

**Wymiary**

Głębokość	41,60 mm
Zakres głębokości wbudowania	31,30 mm
Wbudowane puszkki podtynkowe	35 mm

**Bezpieczeństwo**

Klasa ochronności IP	IP20
Odporność na uderzenie IK	IK07

**Tekst**

Montaż	Z pazurkami rozporowymi
Nadruk	Bez nadruku

Oświetlenie	Możliwość podświetlania przy użyciu wkładki jarzeniowej, żarowej lub diodowej LED z zaciskiem neutralnym, Do połączenia z podświetleniem i połączenia kontrolnego z podświetleniem
Rodzaj łącznika	1NO, 1NC, oddzielne zaciski wejściowe
Typ połączenia	Z zaciskami wtykowymi

Powiązane serie	Berker B.3, Berker B.7, Berker K.1, Berker K.5, Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7, Berker R.1, Berker R.3, Berker R.8, Berker S.1
-----------------	--

