



53420212

## B.Kwadrat Mech. gn. z uz. standard bryt. z łącz. i przesł. st., krem

### Specyfikacja techniczna

#### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 13 A

#### Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

#### Napięcie

Napięcie znamionowe 250 V

#### Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi Nie

Odporność na uderzenie IK IK02

Klasa ochronności IP IP20

#### Wymiary

Wbudowane puszkki podtynkowe 40 mm

Wysokość 71 mm

Szerokość 71 mm

#### Materiały

Kolor Biały

Kod RAL 1013

Wykończenie powierzchni Połysk

Materiał Tworzywo termoplastyczne

#### Instalacja, montaż

Montaż na Montaż podtynkowy

#### Łączność

Typ złącza/wtyku Zacisk śrubowy

Rodzaj montażu Mocowanie śrubowe

#### Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo Standard brytyjski

Obrócona wkładka centralna Nie

Z pokrywą uchylną Nie

Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym Nie

Z lampką sygnalizacyjną Nie

Z zamkiem Nie

**Aksesoria**

Posiada pole opisowe

Nie

**Pojemność**

Liczba modułów

1

**Tekst**

Nadruk

Bez nadruku

Osłona

Osłona centralna

Ochrona

Zwiększona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi)