



53420216

## B.Kwadrat/Q.x Mech. gn. z uz. standard bryt. z łącz. i przesł. st., ant

### Specyfikacja techniczna

#### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	13 A
-----------------	------

#### Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

#### Napięcie

Napięcie znamionowe	250 V
---------------------	-------

#### Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi	Nie
Odporność na uderzenie IK	IK02
Klasa ochronności IP	IP20

#### Wymiary

Wbudowane puszkę podtynkowe	40 mm
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm

#### Materiały

Kolor	Antracyt
Kod RAL	7021
Wykończenie powierzchni	Połysk
Materiał	Tworzywo termoplastyczne

#### Instalacja, montaż

Montaż na	Montaż podtynkowy
-----------	-------------------

#### Łączność

Typ złącza/wtyku	Zacisk śrubowy
Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe, Mocowanie za pomocą pazurów

#### Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo	Standard brytyjski
Obrócona wkładka centralna	Nie
Z pokrywą uchylną	Nie
Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym	Nie
Z lampką sygnalizacyjną	Nie
Z zamkiem	Nie

**Akcesoria**

---

Posiada pole opisowe	Nie
----------------------	-----

**Pojemność**

---

Liczba modułów	1
----------------	---

**Tekst**

---

Nadruk	Bez nadruku
--------	-------------

---

Ośłona	Ośłona centralna
--------	------------------

---

Ochrona	Zwiększona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi)
---------	--

---

Powiązane serie	Berker B.3, Berker B.7, Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7, Berker S.1
-----------------	---