

535035

one.platform Łącznik 2-klawiszowy przyciskowy, 2 zestyki zwierne

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

Prąd przełączania 10 A

Napięcie

Napięcie znamionowe 250 V

Instalacja, montaż

Sposób montażu Montaż podtynkowy

Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków 2

Typ przycisku Przycisk seryjny

Ze stykiem sygnału sprzężenia zwrotnego Nie

Materiały

Materiał Metal, Tworzywo sztuczne

Obróbka Stan surowy

Przezroczysty Nie

Wymiary

Głębokość 41,60 mm

Wbudowane puszkki podtynkowe 35 mm

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP IP20

Odporność na uderzenie IK IK07

Dodatkowe informacje

Nadruk Bez nadruku

Typ połączenia Z zaciskami wtykowymi

Powiązane serie Berker B.3, Berker B.7, Berker K.1, Berker K.5,
Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7, Berker R.1,
Berker R.3, Berker R.8, Berker S.1

Systemy powiązane Berker B.x, Berker K.x, Berker Q.x, Berker R.x